




BetteStarlet Oval Silhouette

BETTE



Information



Le vidage est prémonté à l'usine en cas de commande. Pour les vidages avec remplissage, il y a un tuyau Sanifix pour l'alimentation d'eau qui est prémonté. De même, les vidages sont toujours livrés avec un tuyau flexible facilitant le raccordement.

Le vidage électronique à trop-plein invisible BetteSensory n'est pas pré-monté en usine.

Une arrivée d'air est indispensable sous la baignoire pour toutes les combinaisons du système balnéo Bette.

Contenu de la livraison

Kit d'isolation phonique inclus.



Côtes de raccordement pour vidage/trop-plein

Dimensions en mm

Référence	Dimension en mm	A	B	C	I	K	R	U	V	V1	W	Volume*
2700 CFXXK	1500 × 800 × 420	1500	800	80	1070	555	400	640	1040	300	600	107 litres
2720 CFXXK	1650 × 750 × 420	1650	750	105	1170	455	375	540	1187	440	548	92 litres
2680 CFXXK	1750 × 800 × 420	1750	800	105	1270	505	400	590	1287	465	598	122 litres
2740 CFXXK	1850 × 850 × 420	1850	850	105	1370	555	425	640	1387	525	648	155 litres
2745 CFXXK	1950 × 950 × 420	1950	950	105	1470	625	475	740	1487	525	745	205 litres

* Contenance réelle: contenance d'eau avec déduction faite de 70 l de volume corporel. Sous réserve de modifications techniques et tolérances d'usage.